

SARAYA

Бесконтактный дозатор

ADS-500/1000

Бесконтактный дозатор ADS-500/1000 автоматически приводится в действие при приближении рук на заданную дистанцию. Предназначен для дозирования жидкого мыла и кожного антисептика.

- Совместим с различными типами еврофлаконов.
- Дозатор оснащен специальной подставкой, которая позволяет использовать флаконы объемом 0,5 и 1 л.
- Сменные помпы для мыла и антисептика.
- Точное и аккуратное дозирование.
- Регулируемая порция от 1,5 до 3 мл.



1 Обеспечение высокого уровня гигиены
За счет использования сенсорных технологий бесконтактный дозатор ADS-500/1000 исключает риск перекрестного заражения и обеспечивает высокий уровень чистоты и гигиены.

2 Простота и удобство установки
Устанавливается на любую горизонтальную и вертикальную поверхность.

3 Универсальность
Дозатор прост и универсален в использовании - легкая замена помпы для дозирования мыла и антисептика, возможность установки флаконов различных объемов - 0,5 и 1 л.

ADS-500/1000



Питание

4 батарейки типа D

Вид мыла

Жидкое

Дезинфектант

Спрей

Артикул: 73964

104 мм (Ш) x 190 мм (Г) x 312 мм (В)



Подходит для дозирования жидкого мыла и антисептика.



Кожный антисептик Alsoft R

- **Широкий спектр применения:** предназначен для гигиенической и хирургической обработки рук, дезинфекции поверхностей, предметов обстановки, поверхностей приборов и оборудования, обеззараживания перчаток и т.д.
- **Быстродействие:** гигиеническая обработка рук - 30 сек, обработка рук хирургов - 60 сек, обработка операционного поля - 60 сек, обработка инъекционного поля - 20 сек.
- **Эффективность:** бактерицидная, вирулицидная, фунгицидная и туберкулоцидная активность в сочетании с пролонгированным действием (не менее 3-х часов).
- **Уход за кожей рук:** содержит комплекс увлажняющих и смягчающих компонентов для ухода за кожей рук.

Особенности работы

- **Длительная работа батареек**



Срок службы установленных в дозатор батареек типа D составляет 1 год

- **Защита от несанкционированного доступа**



Снабжен встроенным замком

- **Простая замена помпы**



Процедура замены помпы проста и не отнимет у вас много времени

- **Легкая установка**



Легкая установка дозатора на специальном креплении

- **Установка на стойку**



Дозатор можно установить на стойки IS-9000 и IS-9000M, на которых предусмотрены специальные крепежные элементы

- **Использование поддона**



Для поддержания гигиены помещения в комплекте с дозатором поставляется поддон

- **Легкая замена флакона**



Процедура замены флакона проста и не займет у вас много времени

- **Подставка для флакона объемом 0,5 л**




Простая установка подставки для флаконов 0,5 и 1 л

Технические характеристики

Характеристики	Описание
Наименование	Бесконтактный дозатор
Модель	ADS-500 / 1000
Размеры	104 (Ш) × 190 (Г) × 312 (В) мм
Вес	Приблизительно 700 г (без упаковки, аксессуаров, батареек и химических средств)
Материал	Крышка, корпус, поддон: PP Крышка отсека для батареек, основание дозатора, крепление на стену: ABS Крепление помпы, подставка: POM
Источник питания	Щелочные батарейки (тип D, 4 шт.)
Температура	5-40°C (идеальна для консистенции химических средств)
Влажность	20-85% (без конденсации)
Объем флакона	500 мл / 1 л

Размеры



Ед. измерения: мм